

文件名	内部生产标准	文件编号	MK-QC-02
标题	铜光剂 MK-3006	页码	共 1 页
		生效日期	2022.9.1

检验标准:

	要求	标准	备注
颜色	无色液体	无色液体	
成分	聚乙二醇	聚乙二醇	
	聚二硫二丙烷酸钠	聚二硫二丙烷酸钠	
	50HB-400	50HB-400	
	PAS-5	PAS-5	
比重	0.98~1.04	0.98~1.04	
生产	在 MK-3006 铜光剂生产缸内加入水 500L;	按要求操作	
	依次加入材料聚乙二醇、聚二硫二丙烷酸钠, 50HB-400, PAS-5。	按要求操作	
	加水至 1000L 的液位:	按要求操作	
	依次打开搅拌、循环开关, 搅拌循环 20 分钟待药水循环完全溶解后	按要求操作	
	通知化验室取样分析:	按要求操作	
	化验室分析 OK 后, 将药水经过滤泵抽出至 MK-3006 桶内。并作好生产记录	按要求操作	